

bobina


VACN-N-A1-1

Codice prodotto: 8029144

★ Core product range

Per sistema armatura FN, configurazione degli attacchi forma A, secondo EN 175 301, 24 V DC.

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di azionamento	Elettrico
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Durata dell'inserimento	100 %
Classe di isolamento	F
Classe di isolamento del filo smaltato	F
Valori caratteristici bobina	24 V cc: 0,7 W
Oscillazioni di tensione ammissibili	+/- 10 %
Classificazione marittima	vedi certificato
Certificato ente preposto	DNV TAA000011J
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Peso	95 g
Connessione elettrica	Configurazione attacchi forma A, a norma EN 175301-803 A norma DIN EN 175301-803
Fissaggio	Con dado zigrinato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Plastica Acciaio
Materiale contatti a innesto	Ottone
Materiale avvolgimento	Rame