



piastra di alimentazione verticale VMPA2-VSP-QS3/8

Codice prodotto: 8029492

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione modulare	21 mm
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Pressione di pilotaggio	3 ... 8 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Low corrosion stress
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	90 g
Attacco pneumatico 1	QS-3/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, piastra di alimentazione	PA rinforzato