


raccordo a T
NPFC-T-3R12-M
Codice prodotto: 8030254

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Materiale raccordo filettato	Ottone nichelato
Dimensioni contenitore	10
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 50 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 150 °C
Peso	86 g
Attacco pneumatico 1	R1/2
Attacco pneumatico 2	R1/2
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS