


**raccordo a X**  
**NPFC-X-4G14-F**  
Codice prodotto: 8030262

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Materiale raccordo filettato	Ottone nichelato
Dimensioni contenitore	10
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 50 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 150 °C
Peso	63,7 g
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 2	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS