

Luce anulare SBAL-C6-R-W-D

Codice prodotto: 8031161

Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2024. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per EMV secondo prescrizioni UK RoHS
Omologazione	RCM Mark
Distanza di lavoro	100 - 300 mm
Tipo di illuminazione	Luce anulare
Tipo di luce	Bianco LED diffuso
Lunghezza d'onda	410 - 750 nm
Connessione elettrica	a 12 poli 2x M12 Connettore maschio
Soglia di commutazione	Livello 18 V ... UB
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Oscillazioni di tensione ammissibili	+/- 5 %
Ondulazione residua	5 %
Assorbimento elettrico nel funzionamento continuo	390 mA
Assorbimento elettrico nel funzionamento flashante	390 mA
Numero massimo di dispositivi collegabili in serie	2
Protezione contro l'inversione di polarità	Per tutti le connessioni elettriche
Temperatura ambiente nel funzionamento continuo	0 ... 35 °C
Temperatura ambiente nel funzionamento flashante	0 ... 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 60 °C
Grado di protezione	IP67
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Peso	150 g
Fissaggio	Con squadretta di fissaggio
Materiale del corpo	Alluminio anodizzata
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS