

guida di montaggio per sensori DASP-F5-50-100-A-SR-S4-2

Codice prodotto: 8031602

Prodotto in esaurimento

FESTO

[Adatta per il cilindro snodato DFAW.](#)

[Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2019. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.](#)



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Taglia | 50 |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Costruzione | Striscia di montaggio sensori |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Coppia di serraggio max. | 2,9 Nm |
| Peso a corsa 0 mm | 127,8 g |
| Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva | 1,4 g |
| Fissaggio | Con foro passante e vite |
| Materiale profilo | Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale viti | Acciaio fortemente legato |