

# guida di montaggio per sensori DASP-F5-80-150-A-SR-S1-2

Codice prodotto: 8031624

Prodotto in esaurimento

FESTO

[Adatta per il cilindro snodato DFAW.](#)

[Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2019. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.](#)



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore  |
|--|---|
| Taglia                                   | 80  |
| Posizione di montaggio                   | Qualsiasi   |
| Costruzione                              | Striscia di montaggio sensori                         |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato                     |
| Temperatura ambiente                     | -10 ... 60 °C   |
| Coppia di serraggio max.                 | 2,9 Nm  |
| Peso a corsa 0 mm                        | 131,8 g   |
| Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva  | 1,4 g   |
| Fissaggio                                | Con foro passante e vite                              |
| Materiale profilo                        | Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata |
| Avvertenza sul materiale                 | Conforme a RoHS                                       |
| Materiale viti                           | Acciaio fortemente legato                             |