

Fissaggio NEAU-A-N8-2

Codice prodotto: 8032869

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	2
Progettazione	Per scanalatura a T
Tipo di montaggio	Serrato nella scanalatura a T Parallelo e ad angoli retti rispetto alla scanalatura a T Inseribile nella scanalatura dall'alto
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...85 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Materiale corpo	Rinforzato con PA
Materiale viti	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale del tassello scorrevole	Ottone nichelato