


tubo in plastica PAN-R-22X2-SW

Codice prodotto: 8036207

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	22 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	350 mm
Diametro interno	18 mm
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-0,095 ... 0,8 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 8 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-13,775 ... 116 psi
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,131 kg/m
Attacco pneumatico	per attacco a innesto diametro esterno 22 mm
Colore	Nero
Durezza Shore	D 62 +/-3
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale tubo flessibile	TPE-A