


Passa-parete per armadio di comando NEFU-D12G4-R3DW4

Codice prodotto: 8040457

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza	40,1 mm
Conforme alla norma	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
Fissaggio	Avvitato
Connessione elettrica 1	Connettore femmina diritto, M12x1, a 4 poli, con codifica D
Connessione elettrica 2	Connettore femmina angolare, RJ45, a 4 poli
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 30 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	2 A
Resistenza alle scariche elettriche	0,8 kV
Caratteristiche trasmissione	Secondo categoria 5, EN 50173, classe D Secondo categoria 5, ISO/IEC 11801, classe D
Grado di protezione	IP20 IP65 IP67
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Grado di imbrattamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Materiale del corpo	Ottone nichelato PA Pressofusione di zinco
Colore corpo contenitore	Nero
Materiale contatti a innesto	Ottone dorato