

reostato di frenatura CACR-LE2-6-W60


Codice prodotto: 8047913

Prodotto in esaurimento

FESTO

Assorbe l'energia che viene recuperata in caso di frenatura o di eccitazione separata nel circuito intermedio dell'unità.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2026. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	60
Posizione di montaggio	Libera convezione Verticale Orizzontale
Potenza a 35% della durata di inserimento e 20° C	180 W
Potenza nominale, reostato di frenatura	60 W
Valore resistenza	6 Ohm
Omologazione	c UL us - Recognized (OL)
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso	140 g
Fissaggio	Con foro passante
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS