

Kit parallelo EAMM-U-86-S48-58AA-102

Codice prodotto: 8058995

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	86
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	5000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	175 kgmm ²
Coppia di attrito indipendente dal carico	0.25 Nm
Coppia trasmissibile	9.5 Nm
Peso prodotto	2500 g
Codice interfaccia, attuatore	S48
Codice interfaccia, ingresso motore	58AA
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)