


kit parallelo EAMM-U-86-S48-60P-177

Codice prodotto: 8059011

FESTO

Adatto per attuatori elettrici.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	86
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	5.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	175 kgmm ²
Coppia di azionamento a vuoto	0,25 Nm
Coppia trasferibile	9,5 Nm
Peso	3.300 g
Codice interfaccia, attuatore	S48
Codice interfaccia, motore in	60P
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS