

Connettore maschio NPHS-S6-M-G12F

Codice prodotto: 8059264

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	7.85 mm
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...10 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	49 g
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto femmina G1/2
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)