


sistema di comando YCCP

Codice prodotto: 8061000
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2021. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Pressione d'esercizio	4 ... 10 bar
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	max 50 % a 40 °C
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	-20 ... 40 °C
Altezza di impiego nominale	1000 m NN
Connessione elettrica	Morsetto a molla Push-in
Avvertenza sul materiale	Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice Conforme a RoHS