


kit assiale EAMM-A-L62-70GA

Codice prodotto: 8063499

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|-------------------------------|-----------------|
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -25 ... 60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95 % |
| Grado di protezione | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Coppia trasferibile | 48 Nm |
| Peso | 957 g |
| Codice interfaccia, attuatore | L62 |
| Codice interfaccia, motore in | 70GA |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |