

# Kit assiale EAMM-A-M48-40G

Codice prodotto: 8063549

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                      | Valore                                    |
|-------------------------------------|---|
| Posizione di montaggio              | Opzionale                                 |
| Conformità PWIS                     | VDMA24364-B2-L                            |
| Temperatura di stoccaggio           | -25 °C...60 °C                            |
| Umidità relativa dell'aria          | 0 - 95%                                   |
| Grado di protezione                 | IP40                                      |
| Temperatura ambiente                | -10 °C...60 °C                            |
| Coppia trasmissibile                | 17 Nm                                     |
| Peso prodotto                       | 433 g                                     |
| Codice interfaccia, attuatore       | M48                                       |
| Codice interfaccia, ingresso motore | 40G                                       |
| Nota sui materiali                  | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |