


# kit assiale EAMM-A-M48-68GA

Codice prodotto: 8063556

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                | Valore          |
|-------------------------------|-----------------|
| Posizione di montaggio        | Qualsiasi       |
| Conformità PWIS               | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura di stoccaggio     | -25 ... 60 °C   |
| Umidità relativa dell'aria    | 0 - 95 %        |
| Grado di protezione           | IP40            |
| Temperatura ambiente          | -10 ... 60 °C   |
| Coppia trasferibile           | 17 Nm           |
| Peso                          | 541 g           |
| Codice interfaccia, attuatore | M48             |
| Codice interfaccia, motore in | 68GA            |
| Avvertenza sul materiale      | Conforme a RoHS |