


# Testa della telecamera SBPB-R2B-U3-1E1A-C

Codice prodotto: 8066466

Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2025. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Risoluzione sensore	1280 x 1024 Pixel (SXGA)
Fissaggio dell'obiettivo	C-Mount
Campo visivo	In funzione dell'obiettivo prescelto
Larghezza	29 mm
Altezza	29 mm
Lunghezza	49 mm
Fissaggio	Con kit di fissaggio
Tensione d'esercizio nominale CC	5 V
Assorbimento elettrico	1,3 ... 1,5 W
Oscillazioni di tensione ammissibili	+/- 5 %
Marchio KC	KC-EMV
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	20 - 80 %
Grado di protezione	IP30
Nota sul tipo di protezione	In condizioni di montaggio
Condizioni ambientali	Schermatura contro forti sorgenti luminose esterne Aria ambiente il più possibile pulita Asciutte
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Peso	52 g
Tempo di esposizione	9 µs ... 2.000 ms
Frequenza di immagine (a tutto schermo)	60 fps
Tipo di sensore	Monocromatico
Distanza di lavoro	In funzione dell'obiettivo prescelto
Interfaccia USB, funzione	Tensione di alimentazione Comunicazione
Interfaccia USB, tipo di collegamento	Connettore femmina
Interfaccia USB, tecnica di collegamento	USB 3.0 tipo B micro
Interfaccia USB, numero poli/conduttori	10
Interfaccia ingresso/uscita, funzione	Senza funzione
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Lega di alluminio anodizzato