


modulo elettronico VMPA14-FB-EMS-8

Codice prodotto: 8066764

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diagnosi	Tensione insufficiente valvole
Numero max. posti valvola	4
Numero max. bobine	8
Consumo interno, alla tensione di carico	3 mA
Consumo interno, alla tensione d'esercizio	8 mA
Corrente di eccitazione nominale per bobina	Da 58 mA fino a 24 ms
Corrente nominale con riduzione della corrente	9 mA dopo 24 ms
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso (con unità montata)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso	30 g
Materiale del corpo	POM
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS