

niplo di riduzione NPFC-R-G14-M5-MF

Codice prodotto: 8069229

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Materiale raccordo filettato | Ottone nichelato |
| Dimensioni contenitore | 10 |
| Pressione d'esercizio | -0,95 ... 50 bar |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - stress da corrosione basso |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 ... 150 °C |
| Peso | 17,6 g |
| Attacco pneumatico 1 | G1/4 |
| Attacco pneumatico 2 | M5 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |