

# niplo di riduzione NPFC-R-G34-G38-MF

Codice prodotto: 8069235

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore  |
|--|---|
| Materiale raccordo filettato             | Ottone nichelato                              |
| Dimensioni contenitore                   | 10  |
| Pressione d'esercizio                    | -0,95 ... 50 bar                              |
| Fluido d'esercizio                       | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - stress da corrosione basso                |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura ambiente                     | -20 ... 150 °C                                |
| Peso                                     | 64 g  |
| Attacco pneumatico 1                     | G3/4  |
| Attacco pneumatico 2                     | G3/8  |
| Avvertenza sul materiale                 | Conforme a RoHS                               |