


unità di gestione e visualizzazione CDSB-A1

Codice prodotto: 8070984

★ Core product range

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza linea max.	3 m
Memoria utente	3 GB
Display	Colore TFT
Caratteristiche display	Touchscreen
Dimensione visualizzazione	1,77"
Intervallo tensione d'esercizio CC	4,5 ... 5,5 V
Risoluzione display	128x160 Pixel
Omologazione	RCM Mark
Marchio KC	KC-EMV
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per EMV secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	Senza formazione di condensa Max 95% a 60°C
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso	36,6 g
Interfaccia USB, tecnica di collegamento	USB 2.0 tipo B mini
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PA6 rinforzato
Settore di impiego	Solo con CMMT, CPX-E-CEC
Dimensioni P x L x A	50 mm x 45 mm x 19,6 mm