

ammortizzatore DYSS-G8-2-4-Y1F

Codice prodotto: 8073911

★ Core product range

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	2
Corsa	4 mm
Ammortizzazione	Autoregolante
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Rilevamento posizione	Senza
Velocità di impatto max.	0,5 m/s
Tempo di riposizionamento breve	0,5 s
Tempo di riposizionamento lungo	1 s
Funzionamento	A semplice effetto In spinta
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Corsa di decelerazione	4 mm
Max. forza d'arresto	60 N
Coppia di serraggio max.	0,5 Nm
Consumo max. di energia per corsa	0,1 J
Consumo max. di energia per ora	270 J
Energia residua max.	0,003 J
Forza di riposizionamento	0,7 N
Peso	3,9 g
Fissaggio	Con bussola filettata
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	Acciaio fortemente legato
Materiale stelo	Acciaio fortemente legato