

squadretta di fissaggio PAMP-MB-64

Codice prodotto: 8081356

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	64
Serie	P
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - stress da corrosione molto elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Coppia di serraggio max., fissaggio valvola	5 Nm
Temperatura del fluido	-60 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-60 ... 80 °C
Peso	119 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale viti	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale angolo	Acciaio inossidabile fortemente legato