


cursore
 DARD-L8-32-S
Codice prodotto: 8081467

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	32
Deviazione radiale +/-	2,5 mm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Carico max. momentaneo ammissibile in direzione della forza +/-	3.000 N
Carico max. prolungato ammissibile in direzione della forza +/-	1.500 N
Peso	294 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS Senza rame
Materiale adattatore	Alluminio anodizzato
Materiale viti	Acciaio, zincato