


Ammortizzatore DYSS-2-4-Y1F

Codice prodotto: 8081767

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	2
Corsa	4 mm
Ammortizzazione	Autoregolante
Posizione di montaggio	Opzionale
Rilevamento posizione	Senza
Velocità max. d'impatto	0.5 m/s
Tempo di reset a temperatura ambiente	0.5 s
Tempo di reset min. a temperatura ambiente	1 s
Funzionamento	A semplice effetto Spingente
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Lunghezza ammortizzatore	4 mm
Forza massima di arresto	60 N
Coppia di serraggio max.	0.5 Nm
Consumo di energia max. per corsa	0.1 J
Consumo massimo di energia all'ora	270 J
Massima energia residua	0.003 J
Forza di ripristino	0.7 N
	2.5 N 0.8 kg
Peso prodotto	1 g
Tipo di montaggio	Tramite controdado
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo	Acciaio fortemente legato
Materiale stelo	Acciaio fortemente legato