

# portale bidimensionale YXMF-1

Codice prodotto: 8082252

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Planarità richiesta sulle superfici di montaggio	0,1 mm/m
Posizione di montaggio	Orizzontale
Costruzione	Sistema a portale bidimensionale a movimentazione elettrica
Durata dell'inserimento	100 %
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 90 %
Temperatura ambiente	10 ... 45 °C
Intervallo di manutenzione	2.500 km
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra d'adattamento	Alluminio anodizzato
Materiale squadretta di fissaggio	Alluminio anodizzato Acciaio zincato
Materiale catene portacavi	PA rinforzato