

ponticello di montaggio DARQ-B-F10-F07-R13

Codice prodotto: 8082987

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni contenitore	1
Costruzione	Ponticello di montaggio
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Peso	920 g
Attacco 1, funzione	Uscita attuatore
Collegamento 1, forma	Schema di foratura 10
Attacco 2, funzione	Uscita di riduzione
Collegamento 2, forma	Schema di foratura 07
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del ponticello di montaggio	Acciaio zincato