


blocchetto di collegamento VABM-P6-15MB-G18-M5-8

Codice prodotto: 8083548

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione modulare	15 mm
Costruzione	Direzione di collegamento dabbasso
Numero max. posti valvola	8
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Coppia di serraggio max., fissaggio valvola	0,6 Nm
Peso	280 g
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 2	M5
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale blocchetto di collegamento	Lega di alluminio per lavorazione plastica