


kit copertura VAVC-F12-SCC-40-TP

Codice prodotto: 8084032

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale DN	40
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Fluido	Vapore Olio idraulico a base minerale Gas inerti Olio minerale Acqua Aria compressa filtrata, grado di filtrazione 200 µm Liquidi neutri
Nota sul fluido	I fluidi gassosi sono consentiti solo in caso di flusso tramite la sede valvola.
Temperatura del fluido	-30 ... 200 °C
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	846 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale testata	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale guarnizione albero	PTFE
Materiale guarnizione otturatore	PTFE, modificato