

# kit di montaggio DARQ-K-V-F10S22-F05S14-R13

Codice prodotto: 8084196

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore  |
|--|---|
| Basato sulla norma                       | EN 15081<br>ISO 5211                                    |
| Dimensioni contenitore                   | 1   |
| Costruzione                              | Quadrato interno e quadrato esterno<br>Kit di montaggio |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato                       |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-Zona III                                      |
| Peso                                     | 1.432 g   |
| Attacco 1, funzione                      | Uscita attuatore  |
| Collegamento 1, forma                    | SW22<br>Schema di foratura 10                           |
| Attacco 2, funzione                      | Uscita di riduzione                                     |
| Collegamento 2, forma                    | SW14<br>Schema di foratura 05                           |
| Avvertenza sul materiale                 | Conforme a RoHS   |
| Materiale giunto                         | Acciaio inossidabile fortemente legato                  |
| Materiale del ponticello di montaggio    | Acciaio   |
| Materiale disco                          | Acciaio inossidabile fortemente legato                  |
| Materiale viti                           | Acciaio inossidabile fortemente legato                  |