


kit assiale EAMM-A-T46-67A

Codice prodotto: 8084495

Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2026. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza nominale	42 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	8.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	3,2 kgmm ²
Coppia trasferibile	8,5 Nm
Peso	478 g
Codice interfaccia, attuatore	T46
Codice interfaccia, motore in	67A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS