



regolatore di pressione VRPA-C-Q4-E

Codice prodotto: 8086000

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione regolatore	Pressione in uscita costante Con scarico secondario Con flusso di ritorno
Attacco pneumatico 1	QS-4
Attacco pneumatico 2	QS-4
Fissaggio	Con foro passante
Portata nominale normale	80 l/min
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Materiale del corpo	PBT
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Tipo di azionamento	Manuale
Elemento di regolazione	Manopola con arresto
Intervallo di regolazione della pressione Mpa	0,1 ... 0,8 MPa
Intervallo di regolazione della pressione	1 ... 8 bar
Intervallo di regolazione della pressione psi	14,5 ... 116 psi
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe cleanroom	ISO Classe 4
Peso	19 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni statiche	NBR