


giunto EAMD-32-32-14-16X20-U

Codice prodotto: 8086051

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	14 mm
Diametro alloggiamento 2	16 mm
Taglia	32
Lunghezza nominale	32 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	8.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	14,5 kgmm ²
Coppia trasferibile	16 Nm
Peso	124 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS