


Targhetta di identificazione ASLR-L-X4-612-P240

Codice prodotto: 8087174

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	6 x 12,5 mm
Istruzioni per l'uso	È possibile il procedimento di stampa su telaio e come doppio segno
Progettazione	Versione X4
Etichettatura	Fornito dal cliente
Area di etichettatura	4,9 mm x 11,4 mm
Tecnologia per l'etichettatura	Stampante da PHOENIX CONTACT come ad esempio THERMOMARK, BLUEMARK o TOPMARK
Elemento di designazione	Identificazione del dispositivo e della posizione Montaggio individuale
Dimensioni del pacchetto	240
Informazioni sulla dimensione della confezione	10 telai con 24 pezzi ciascuno
Prova tenuta al fuoco	UL94 V-0
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-40 °C...85 °C
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Peso prodotto	0.1 g
Tipo di montaggio	Può essere spinto manualmente
Colore	Bianco
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale targhetta	PC