


# manometro PAGN-23-1M-G18S

Codice prodotto: 8088992

Prodotto in esaurimento

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2022. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Scala del manometro	0 ... 1 MPa
Dimensioni nominali manometro	23
Costruzione	Manometro a molla tubolare
Fissaggio	Montaggio in linea
Fluido d'esercizio	Gas inerti Liquidi neutri
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Fattore carico variabile	0,6
Classe di precisione di misurazione	5
Grado di protezione	IP44
Temperatura di stoccaggio	-5 ... 50 °C
Temperatura del fluido	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Posizione di collegamento	Lato posteriore, centrale
Attacco pneumatico	G1/8 con anello di tenuta
Materiali a contatto con fluidi	Rinforzato con ABS Ottone
Materiale perno filettato	Rinforzato con ABS
Materiale del corpo	ABS
Materiale finestrella	PMMA
Colore corpo contenitore	Nero
Peso	6 g
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	Senza acetilene Senza ossigeno