


Connettore cieco
NEAC-M-S-BD-R3SCPP

Codice prodotto: 8090740

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	34 mm
Altezza	22.4 mm
Lunghezza	69.2 mm
Peso prodotto	75.4 g
Dimensioni del pacchetto	1
Collegamento elettrico 1, connettore	per RJ45 e SC-RJ
Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio	Push-pull
Grado di protezione	IP65 IP67
Nota sul grado di protezione	Nello stato assemblato
Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 °C...70 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Colore corpo	Argento
Materiale corpo	Pressofusione di zinco, nichelato
Materiale guarnizioni	NBR
Prova tenuta al fuoco	UL94 V-0