


Indicatore di posizione SAMH-F12-MK-A1

Codice prodotto: 8092712

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	2 sensori di finecorsa con protezione antideflagrante
Indicazioni per l'impiego	L'autorizzazione SIL sull'intero prodotto decade in caso di utilizzo con valvola obliqua VZXA.
Avvertenza sul materiale	Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice Conforme a RoHS
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Peso	136 g
Materiale guarnizioni	EPDM
Materiale del corpo	Alluminio PA rinforzato
Grado di protezione	IP65 IP67
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato