

cavo di collegamento



NEBC-U7G10-EH-30-N-S-U5G9

Codice prodotto: 8093272

Prodotto in esaurimento

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2025. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Funzioni supplementari | Cavo ibrido |
| Definizione cavo | senza supporto targhette |
| Peso | 645 g |
| Collegamento elettrico 1, funzione | Lato dispositivo di campo |
| Collegamento elettrico 1, forma costruttiva | Angolare |
| Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento | Connettore maschio |
| Collegamento elettrico 1, uscita cavo | Dritto |
| Collegamento elettrico 1, tecnica di collegamento | USB 3.0 tipo B micro |
| Collegamento elettrico 1, numero poli/conduttori | 10 |
| Collegamento elettrico 1, poli/conduttori occupati | 9 |
| Collegamento elettrico 1, tipo di fissaggio | 2 viti M2x0,4 |
| Collegamento elettrico 2, funzione | Lato di comando |
| Collegamento elettrico 2, forma costruttiva | Angolare |
| Collegamento elettrico 2, tipo di collegamento | Connettore maschio |
| Collegamento elettrico 2, uscita cavo | Dritto |
| Collegamento elettrico 2, tecnica di collegamento | USB 3.0 tipo A |
| Collegamento elettrico 2, numero poli/conduttori | 9 |
| Collegamento elettrico 2, poli/conduttori occupati | 9 |
| Collegamento elettrico 2, tipo di fissaggio | inserito |
| Intervallo tensione d'esercizio CC | 4,75 ... 5,25 V |
| Tensione d'esercizio nominale CC | 5 V |
| Carico di corrente ammissibile a 40 °C | 0,9 A |
| Lunghezza cavo | 30 m |
| Caratteristica cavo | Adatto per portacavi |
| Raggio di curvatura, cablaggio fisso | ≥ 20 mm |
| Raggio di curvatura, cablaggio libero | ≥ 10 mm |
| Diametro cavo | 3,1 mm |
| Tolleranza diametro del cavo | ± 0,2 mm |
| Grado di protezione | IP20 |
| Nota sul tipo di protezione | In condizioni di montaggio |
| Temperatura ambiente | -5 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente con cablaggio libero | -5 ... 50 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 90 °C |
| Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità) | Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica |
| Conformità PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Grado di imbrattamento | 1 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 0 - nessuno stress da corrosione |
| Materiale rivestimento del cavo | PVC |
| Colore rivestimento del cavo | Nero |
| Materiale del corpo | Lega di alluminio anodizzato |
| Colore corpo contenitore | Argento |