


kit assiale EAMM-A-V25-40RA

Codice prodotto: 8094100

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|-------------------------------|------------------------|
| Lunghezza nominale | 39 mm |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Numero di giri max. | 10.000 1/min |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -25 ... 60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95 % |
| Grado di protezione | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Momento d'inerzia di massa | 0,19 kgmm ² |
| Coppia trasferibile | 0,5 Nm |
| Peso | 94 g |
| Codice interfaccia, attuatore | V25 |
| Codice interfaccia, motore in | 40RA |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |