

# Unità di manutenzione MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-VC-AG-BAR-WPE-B

FESTO

Codice prodotto: 8098372



## Foglio dati

| Caratteristica   | Valore   |
|--|--|
| Dimensione   | 4  |
| Serie  | MS   |
| Posizione di montaggio   | Verticale +/-5°  |
| Manometro (Analogico) o indicazione della pressione (Digitale) | Con manometro  |
| Pressione d'esercizio  | 0.1 MPa...1 MPa<br>14.5 psi...145 psi  |
| Pressione di lavoro  | 1 bar...10 bar   |
| Portata nominale standard, scarico 6->0 bar                    | 1400 l/min   |
| Portata nominale standard                                      | 1500 l/min   |
| Fluido di lavoro   | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo                    | Non esiste alcuna compatibilità con l'olio di estere   |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                       | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione  |
| Conformità PWIS  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura di stoccaggio                                      | -5 °C...50 °C  |
| Temperatura del fluido   | 5 °C...50 °C   |
| Temperatura ambiente   | 5 °C...50 °C   |
| Peso prodotto  | 470 g  |
| Tipo di montaggio  | Una delle due:<br>Installazione in linea<br>Tramite squadretta di fissaggio<br>Con accessori |
| Nota sui materiali   | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)  |