


# kit assiale EAMM-A-V32-58AA

Codice prodotto: 8098982

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza nominale	41 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	10.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	1,03 kgmm <sup>2</sup>
Coppia trasferibile	1,5 Nm
Peso	192 g
Codice interfaccia, attuatore	V32
Codice interfaccia, motore in	58AA
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS