

# giunto EAMC-42-50-12-14-U

Codice prodotto: 8099432

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	12 mm
Diametro alloggiamento 2	14 mm
Taglia	42
Lunghezza nominale	50 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	6.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	34,8 kgmm <sup>2</sup>
Coppia trasferibile	21 Nm
Peso	143 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS