


piastra di collegamento VABS-B14-T-FN14

Codice prodotto: 8099628

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Direzione attacco in alto
Pressione d'esercizio	1,5 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 60 °C
Temperatura del fluido	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Peso	192 g
Fissaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico 2	Flangia 1/4 con attacco NAMUR 1/4 NPT
Attacco pneumatico 4	Flangia 1/4 con attacco NAMUR 1/4 NPT
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra filettata	Leghe di alluminio per lavorazione plastica