


Indicatore di posizione SAMH-F12-MK-A2

Codice prodotto: 8101084

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	2 sensori di finecorsa con protezione antideflagrante ed elevata protezione IP
Indicazioni per l'impiego	L'autorizzazione SIL sull'intero prodotto decade in caso di utilizzo con valvola obliqua VZXA.
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Peso	151 g
Materiale guarnizioni	EPDM
Materiale del corpo	Alluminio PA rinforzato
Grado di protezione	IP65 IP67
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III