


Modulo di espansione VABF-S6-1-P8A6-G12-CB

Codice prodotto: 8104041

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 38 mm |
| Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità) | Conforme Direttiva bassa tensione UE |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 0 - Nessuna corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Peso prodotto | 600 g |
| Collegamento pneumatico, porta 1 | G1/2 |
| Collegamento pneumatico, porta 3 | G1/2 |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale coperchio | Alluminio pressofuso |
| Materiale piastra | Alluminio pressofuso |