

Raccordo filettato NLFA-D-U14-K3-PP-P10

Codice prodotto: 8104286

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni del pacchetto	10
Design	Montaggio del tubo tramite collegamento a morsetto
Progettazione	Esecuzione diritta
Dimensione	ø 8 mm
Attacco fluido	UNF1/4-28
Attacco fluido 2	Per tubo diametro esterno 3 mm
Fluido	Fluido liquido Fluidi gassosi
Nota sul fluido	Controllare la resistenza dei materiali che entrano in contatto con i fluidi
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-0.075 MPa...0.6 MPa -10.875 psi...87 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.75 bar...6 bar
Temperatura del fluido	0 °C...50 °C
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Principio di tenuta	Duro
Posizione di montaggio	Opzionale
Coppia nominale	15 Ncm
Tolleranza della coppia di serraggio nominale	± 15%
Peso prodotto	0.45 g
Materiale in contatto con il fluido	PP
Materiale del perno a vite	Rinforzato con PA
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Istruzioni per l'uso	Vedi nota di applicazione (disponibile sul portale di supporto festo.com)