

# Kit ago dosatore VAVN-N-A1.6-12-30-V1-P10

Codice prodotto: 8104291

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni contenitore	10
Diametro esterno ago dosatore	1,6 mm
Lunghezza ago dosatore	30 mm
Diametro nominale ago dosatore	1,2 mm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Attacco per fluidi	Collegamento a morsetti
Fluido	Fluidi liquidi Fluidi gassosi
Nota sul fluido	Osservare la resistenza dei materiali a contatto coi fluidi Dimensione massima particella 5 µm
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 0,4 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 4 bar
Portata nominale normale	20,19 l/min
Avvertenza sulla portata nominale normale	In caso di caduta di pressione di 1 -> 0 bar (fluidi gassosi)
Portata Kv	0,039 m3/h
Nota sulla portata Kv	per acqua come fluido
Temperatura del fluido	5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	2,1 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale ago dosatore	Acciaio inossidabile fortemente legato
Numero di materiale ago dosatore	1.4404
Materiali a contatto con fluidi	Acciaio inossidabile fortemente legato