

Kit ago dosatore VAVN-N-A1.6-06-60-V-V1-P10

Codice prodotto: 8104299

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni contenitore	10
Diametro esterno ago dosatore	1,6 mm
Lunghezza ago dosatore	60 mm
Diametro nominale ago dosatore	0,6 mm
Versione ago dosatore	con rastremazione
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Attacco per fluidi	Collegamento a morsetti
Fluido	Fluidi liquidi Fluidi gassosi
Nota sul fluido	Osservare la resistenza dei materiali a contatto coi fluidi Dimensione massima particella 5 µm
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 0,4 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 4 bar
Portata nominale normale	5,47 l/min
Avvertenza sulla portata nominale normale	In caso di caduta di pressione di 1 -> 0 bar (fluidi gassosi)
Portata Kv	0,012 m ³ /h
Nota sulla portata Kv	per acqua come fluido
Temperatura del fluido	5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	4,1 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale ago dosatore	Acciaio inossidabile fortemente legato
Numero di materiale ago dosatore	1.4404
Materiali a contatto con fluidi	Acciaio inossidabile fortemente legato